

## 特点

- 易松脱且可重复使用
- 易于使用且快速安装
- UL 94V-2 易燃性等级
- 适用于多种用途

# RS PRO 黑色尼龙易松脱电 缆扎带， 300mm x 4.5 mm

RS 库存号： 811-1811



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

RS PRO 易松开型电缆扎带由尼龙 66（也称尼龙 6.6）制成，这意味着电缆扎带可以多次使用。特别适合在原型中使用，因为它们可以轻松重新打开，以添加新电线到捆束中。这些电缆扎带是用于将物体固定在一起的紧固件，最常用于电缆或电线，是一种一体式自锁紧固件。它们用于像带子一样保持电缆的规整，提供各种尺寸。

## 一般规格


类型	可释放
颜色	黑色
材料	尼龙 66
应用	将电线捆绑在一起，应用于以下行业，如：电缆管理，家庭 /DIY，花园
火灾行为	阻燃
数量	100

## 机械规格

长度	300mm
宽度	4.5mm
拉伸强度	215.6N
最大捆绑包强度	80mm

## 认证

符合标准	UL94V-2
------	---------



RS Article No	SIZE	Max. Bundle Dia.	Min Loop Tensile Strength		COLOR	Packsize
			lbs	kgs		
8111795	125x4.5	25	50	22	Black	100
8111802	250x4.5	35	50	22		
8111805	150x4.5	50	50	22		
8111808	200x4.5	65	50	22		
8111811	300x4.5	80	50	22		