



FRANÇAIS

Fiche technique

Code commande : 669-4673


Presse-étoupe en nylon noir M20 RS Pro avec contre-écrou, plage de diamètre de câble 10 → 14 mm, IP68



Détails du produit

- Matériau : Nylon 66 certifié UL 94 V-2
- Couleur : Noir, disponible dans d'autres couleurs
- Application : Une grande variété d'applications et diverses industries
- Fonction : Monter le presse-étoupe sur la découpe de panneau prépercée, utiliser le contre-écrou pour fixer le presse-étoupe sur le panneau, insérer les câbles dans le joint et serrer l'écrou pour maintenir les câbles en position
- Caractéristiques : Fixation simple et rapide. Degré de protection élevé de l'étanchéité IP68 contre la poussière et l'eau

Dimensions



| Article RS | Filetage | Orifice de fixation D1 | D2 | B1 | L1 | L2 | L3 | Gamme de câbles |
|------------|------------|------------------------|----|----|----|------|------|-----------------|
| 6694679 | M20 x P1,5 | 20 | 15 | 14 | 15 | 28,5 | 18,5 | 10 ~ 14 |