

RUOTA N 80X25/40 FP SFP M22 F.12 + FR

Serie Ruota N

Ruote in poliuretano termoplastico 58 Sh.D. con con mozzo in polyammide 6. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox a rullini standard o inox e foro passante.

Ruota a foro passante.



Serie Supporto M22


Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Freno anteriore a doppia azione, total stop.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 10-12mm.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	80 mm
Larghezza del battistrada	E	25,0 mm
Diametro foro	d	12 mm
Peso articolo		0,600 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	106 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10-12
Disassamento	F	33 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		100 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [9064](#)

Versione base: [22252FB](#)

Versione con parafile: [22252PFFB](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).