


**LIGHTS****2610****HeadsUp Lite LED Zone 0**[Save as PDF](#)

## HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight



La 2610 fornisce una luce a mani libere laddove e ogniqualsiasi ce n'è bisogno. Un bottone a doppia modalità attiva tutti e 3 i LED per una piena luminosità o solo 1 per allungare la durata della batteria. La cinghia in tessuto regolabile si adatta comodamente e saldamente alla testa, mentre che una cinghia in gomma si sostiene fortemente sui caschi e gli elmetti da lavoro. Entrambe sono comprese, così come 3 pile alcaline AAA. The HeadsUp Lite™ 2610 LED è ideale per leggere cartine ed illuminare le attività negli accampamenti. ATEX ne certifica la sicurezza per l'uso in aree pericolose Zona 1 (Categoria 2).



### HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

#### ANSI FL1 Specifications

	Alta	
FONTE LUMINOSA	LED	
BATTERIE	3 AAA Alkaline (Included)	
TEMPO-CARICA	N/A	
TENSIONE	4.5	
LUNGHEZZA	3.8 cm (1.49")	
PESO C/ BATTERIE	0.13 kg (4.5 oz.)	
PESO S/ BATTERIE	0.05 kg (1.9 oz.)	

Corpo	Lente	Copertura delle lente	Interruttore
Polycarbonate	Polycarbonate	N/A	Push button On/Off switch

Clip	Contatto, molla e fermo	Anello di sigillo	Dischi di visione notturna
N/A	Stainless Steel and Brass Nickel Plate	Ethylene Propylene	N/A

#### Configuration

Ref. #	Descrizione
2610Z0	HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight

### HeadsUp Lite™ 2610 LED Zone 0 Flashlight Accessori

In questo momento non ci sono accessori disponibili per questo prodotto

RESA LUMINOSA			
DURATA UTILE (ore/min)		19h	
DISTANZA DEL RAGGIO (metri)		28m	19 m.
INTENSITÀ DI PICCO (candele)		194cd	91cd

#### Omologazioni

- II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Certificate: ITS09ATEX26185X