

# PROT-M8 - 旋入式封盖

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1682540>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

M8旋入式封盖，用于传感器/执行器电缆、分线盒和插座上未使用的M8连接位



## 优势

- 在运输以及在现场使用时，能可靠保护未使用的插槽
- 使用灵活：螺塞插头可用于所有M8端口和孔式
- 适用于单对以太网应用
- 防溅水和防尘保护
- 可用手或用螺丝刀轻松组装
- 具有纹理，触感良好

## 商业数据

订货号	1682540
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	AF3ZAX
产品关键代码	AF3ZAX
目录页面	页码197 (C-6-2019)
GTIN	4017918158316
单件重量 (含包装)	0.82 g
单件重量 (不含包装)	0.269 g
原产地	DE

# PROT-M8 - 旋入式封盖

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1682540>

## 技术数据


### 产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	M8

### 连接数据

紧固扭矩	0.2 Nm
------	--------

### 尺寸

尺寸图	
直径	9.7 mm

### 材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
螺钉连接材料	PBT

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP67

# PROT-M8 - 旋入式封盖


1682540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1682540>



图纸

尺寸图



# PROT-M8 - 旋入式封盖



1682540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1682540>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# PROT-M8 - 旋入式封盖



1682540

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1682540>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编: 211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)