


特点

- 非熔丝端子排
- 尼龙主体
- 镀镍黄铜夹

RS Pro 2.5mm²、m²、尼龙非 熔丝 Terminal 380V

RS 号: 492-8687



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

此款 RS PRO 非熔丝端子排为线对线连接提供了可靠且经济高效的解决方案。此尼龙 Terminal 端子块具有快速咬接主体、可让您轻松缩短长度、从而实现高度自定义的连接器解决方案。

一般规格

夹子	镀镍黄铜
熔丝	否
安装类型	通孔
触点材料	黄铜
终止方法	拧紧
触点镀层	镍
颜色	自然
材料	尼龙
电线保护	是的
路数	12.
壳体	聚酰胺 (pa 6.6)
应用	将照明连接到开关、将接线连接到接地、 hvac 系统、电源

电气规格

额定电流	24A
额定电压	380V
测试电压	2500V
测试电流	24A

机械规格

电线尺寸	2.5mm ²
节距	8mm
螺钉尺寸	m3 x 5mm

操作环境规格

最高工作温度	125°C
短时间温度	160°C

认证

符合标准	ul 94 v-2 ; iec 695-2-1 至 850°C 和 iec 695-2-2 en 60998-1 : 2004 、 en 60998-2-1 : 2004 、 en 60335-1 : 2002 + A2 : 2006 (s. 30.2.3) 、 iec/en 60695-2-11
------	--

