

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aluminio
- Resistente y durable
- Se utiliza en diversas aplicaciones domésticas y comerciales

Imán para puerta de control de acceso de puerta única RS Pro, fuerza de retención 1200lb de 12 V dc, 24 V dc

Código RS: 741-8253



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Con una fuerza de retención de hasta 1200lbs, RS Pro presenta esta cerradura magnética resistente y durable de aluminio. Con un consumo de corriente de 500 mA a 12 V dc y 250 mA a 24 V dc. Las aplicaciones pueden incluir puertas de seguridad, laboratorios o cualquier otro entorno donde se necesite el funcionamiento remoto de puertas mediante imanes de puerta.

Especificaciones generales

Tipo de puerta	Una sola puerta
Funcionamiento ac o dc	dc
Modo de fallo	No
Aplicación	Mecanismos de la máquina, bloqueo de puerta/protección y requisitos de retención/liberación remota

Especificaciones eléctricas

Tensión de alimentación	12vdc, 24V dc
Consumo de corriente	500mA a 12Vdc; 250mA a 24Vdc (a una temperatura de 20 °C)

Especificaciones mecánicas

Fuerza de retención	1200lbs(545kg)
Profundidad	40mm
Longitud	266mm
Anchura	68mm
Peso	5kg aprox.
Humedad	0 a 95% sin condensación


Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura ambiente de trabajo	-10 a 55 °C.
Temperatura superficial de bloqueo	Temperatura de corriente ± 20 % (cuando la alimentación está conectada)


Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	Certificado de conformidad RoHS
------------------------------	---------------------------------






VOLTAGE JUMPER SETTINGS



12Vdc



24Vdc