

Bøye avlastere

Et typisk bruksområde for bøyeavlastere er å beskytte kabler og ledninger ved overgangen til godset.

Egenskaper og fordeler

- Sørger for at kablen ikke blir bøyd eller knekker
- Gir god strekkavlastning
- Fleksible og lette å montere
- Høy motstandsdyktighet mot kjemikaler og miljøpåvirkninger

MATERIALE	PVC, flammesikker
Driftstemperatur	-30°C til +60°C
Hardhet kjerne A	56±5
Brennbarhetsklasse	UL94 V0




Beskytter kabler mot brudd.




TYPE	Tegning	Farge	Art.nr.
HV2101		Grå (GY)	632-01017
		Hvit (WH)	632-01019
		Sort (BK)	632-01010
HV2101A		Sort (BK)	632-01020
HV2103		Sort (BK)	632-01030
HV2104		Sort (BK)	632-01040
HV2107		Sort (BK)	632-01070
HV2206		Sort (BK)	632-02060
HV2209		Sort (BK)	632-02090
HV2210		Sort (BK)	632-02100
HV2213		Sort (BK)	632-02130
HV2228		Sort (BK)	632-02280


Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




Bøye avlastere




HV2101




HV2206




HV2101A




HV2209




HV2103




HV2210




HV2104



HV2213



HV2228



HV2107