

CARACTERISTIQUES

- Bouton plein avec fente d'indication de position
- Disponible en finition naturelle attrayante ou anodisé noir mat
- Fixation par vis sans tête simple
- Résiste aux chocs, aux vibrations ou aux mouvements accidentels
- Aucun matériel ou outil de montage spécial nécessaire
- Fabriqué en matériaux de haute qualité
- Occupe un espace minimum sur le panneau

Bouton de potentiomètre de RS Pro, type à vis à tête fraisée, diamètre de bouton de 16 mm, noir, axe de 6,35

RS code commande : 498-845



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce potentiomètre de notre propre marque RS Pro est conçu pour être utilisé pour les équipements professionnels pour commander des dispositifs électriques tels que les commandes de volume sur l'équipement audio.

Caractéristiques générales

Couleur du corps	Noir
Couleur de l'indicateur	Noir
Pour une utilisation avec	Potentiomètre
Matériau	Aluminium
Finition	Finition brossée solide
Type de bouton	Vis GRUB
Applications	Comparaison de l'emf d'une pile de batterie avec une cellule standard, Mesure de la résistance interne d'une pile de batterie, Mesure de la tension sur une branche d'un circuit

Spécifications mécaniques

Taille de l'axe	6.35mm
Diamètre du bouton	16mm
Hauteur de bouton	14mm
Profondeur	12 mm
Tolérance	±0.2 mm

Homologations

