




Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 45 AC / < 70 DC
------------------------	-----	-------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	12,1
Dimensions	[mm]	16 x 16 x 51
Matière du corps		PA 6.6
Matière écrou moleté		PA 6.6

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

technique de clipsage et vissage: 0,14...0,34 mm²; Gaine de câble: Ø 3,5...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: PA 6.6



E11841

Prise à câbler

SDOGH040PLSFKSK



Raccordement

