

特点

- 不锈钢管柱：高 1000 mm
- 基座直径 350 mm
- 黑色尼龙 / 聚酯织带
- 提供备用织带
- 圆顶盖和混凝土基座
- 橡胶底座提供保护
- 离心制动系统片盒
- 易于组装

RS Pro 型可伸缩护柱、可伸展挡板

RS 号： 829-9062



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

安全屏障

商品描述属性

RS Pro pro 系列安全护栏立柱、带可伸缩皮带。挡板支柱特别适用于快速、轻松地关闭区域。这是一款坚固、Durable 和易于使用的临时屏障系统、基于 1000 mm 高的支柱、带重型基座和可伸缩 48 mm 宽的织带、可轻松锁定到下一个装置。

829-9062 - 黑色支柱、带可伸缩黑带

829-9065 - 镀铬立柱、带可伸缩黑带

829-9090 - 4 向更换暗盒、黑色织带

一般规格

挡板类型	可扩展屏障
表面	黑色粉末涂层
阻隔材料	尼龙 / 聚酯
颜色	黑色
应用	人群控制、防止进入危险区域和队列组织、保护装载台等区域的人员免受车辆、叉车和其他交通事故的影响、商店、娱乐活动和机场

机械规格

直径	63mm
高度	950 → 1000 mm
宽度	5cm

Assemble instruction:

Packaging information: 2 set into carton

