

Universel - AS*3*1F-A AS2301F-02-08SA

Fiche technique


General series information

- Orifice: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Diam. ext. du tube utilisable: Ø 3.2 à Ø 16 mm et Ø 1/8" à Ø 1/2"
- Plage de pression d'utilisation: 0.1 à 1 MPa.

Spécifications standards

Série salle blanche	Sans
Taille du corps	2 (1/8, 1/4)
Type	3 (Universel)
Type de Réglage	0 (Réglage à l'échappement)
Filetage	R ou Filetage M
Orifice	02 (1/4)
Cotes sur plats (H)	Taille du corps 1: 9mm; Taille du corps 2, 3, 4 sans
Diam. ext. du tube applicable	Ø8
Joint	S (Prétéflonné)
Exécutions spéciales	Sans
Pression du fluide	Air
Température maximum du fluide	60 °C
Température minimum du fluide	-5 °C
Température ambiante max.	60 °C; 60 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Poids	0.022 Kg

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Information supplémentaire

Catalogue

[AS-1F_FG-A-Dd_FR.pdf](#)