



Protection chimique

ULTRANE0 341

Contact fréquent | port continu

Le confort au service de la protection chimique standard



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



2121X

EN 374-1



Type A
ACLMNS

EN 374-5



CATÉGORIE 3

EN 407



X1XXXX

Dexterité EN ISO
21420: 5/5



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Adapté au port longue durée ; confort du support textile intérieur



Durabilité

- Durée de vie supérieure pour les travaux lourds : bonne résistance mécanique



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Bénéfices additionnels

- Protection de l'avant-bras : gant longue manchette



Protéger l'environnement

- Optimisation des emballages en plastique
- Matériaux recyclés dans l'emballage: 30 %

INDUSTRIES

- Industrie Chimique
- Industrie automobile
- Métallurgie
- Collectivité: Nettoyage

APPLICATIONS

- Manipulations et transports de produits chimiques
- Fabrication de batteries
- Traitement chimique des métaux
- Travaux courants de nettoyage



Protection chimique

ULTRANEО 341

Contact fréquent | port continu

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
2 1 2 1 X	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion

EN407	DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)
X 1 X X X X	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Résistance aux grosses projections de métal en fusion
	Petites projections de métal fondu
	Résistance à la chaleur radiante
	Résistance à la chaleur convective
	Résistance à la chaleur de contact
	Propagation de flamme

EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
TYPE A	A: Méthanol C: Acétonitrile L: Acide sulfurique 96% M: Acide nitrique 65% N: Acide Acétique 99% S: Acide fluorhydrique 40%

EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Lisse
Matière	Polychloroprène et latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	38
Epaisseur (mm)	1.45
Tailles	8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	5 paires/sachet 50 paires/carton
-----------	-------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/12/18/2994
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France