




Bundelbanden binnenvertand


In vele industrieën worden deze hersluitbare bundelbanden gebruikt voor tijdelijke bevestiging of als bekabeling moet worden toegevoegd of weggenomen, bijvoorbeeld bij evenementen of het vervaardigen van prototypes.

Hoofdkenmerken

- hersluitbare bundelbanden in zwart en transparant
- verlengde sluitting voor snel en eenvoudig openen van de band
- binnenvertanding voor een goede grip op de bundel
- leverbaar in verschillende lengten



RELK-serie hersluitbare bundelbanden.



RELK-, RLT-serie

Materiaalspecificatie
zie pagina 22.

• RELK-serie tot 200 N spankracht

| TYPE | Breedte (W) | Lengte (L) | Max. Ø | N | Materiaal | Kleur | Inhoud | Artikelnr. |
|--------|-------------|------------|--------|-----|-----------|--------------|--------|------------|
| RELK2R | 4,6 | 200,0 | 50,0 | 200 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 115-02202 |
| RELK2M | 4,6 | 250,0 | 65,0 | 200 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 115-06729 |
| | 4,6 | 250,0 | 65,0 | 200 | PA66 | zwart (BK) | 100 | 115-02000 |
| RELK2I | 4,6 | 300,0 | 81,0 | 200 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 115-02101 |
| | 4,6 | 300,0 | 81,0 | 200 | PA66 | zwart (BK) | 100 | 115-06760 |
| RELK2L | 4,6 | 350,0 | 95,0 | 200 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 115-06919 |
| | 4,6 | 350,0 | 95,0 | 200 | PA66 | zwart (BK) | 100 | 115-02300 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

• RLT-serie tot 670 N spankracht

| TYPE | Breedte (W) | Lengte (L) | Max. Ø | N | Materiaal | Kleur | Inhoud | Artikelnr. |
|--------|-------------|------------|--------|-----|-----------|--------------|--------|------------|
| RLT120 | 7,6 | 340,0 | 90,0 | 535 | PA66 | naturel (NA) | 100 | 111-70319 |
| | 7,6 | 340,0 | 90,0 | 535 | PA66 | zwart (BK) | 100 | 111-70361 |
| RLT150 | 8,9 | 770,0 | 225,0 | 670 | PA66 | naturel (NA) | 50 | 111-70119 |
| | 8,9 | 770,0 | 225,0 | 670 | PA66 | zwart (BK) | 50 | 111-70110 |
| | 8,9 | 770,0 | 225,0 | 670 | PA66HS | naturel (NA) | 50 | 111-70159 |
| | 8,9 | 770,0 | 225,0 | 670 | PA66W | zwart (BK) | 50 | 111-70160 |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.