

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en varias opciones de tensión y tipo
- Funcionamiento de larga duración

Paquetes de baterías recargables RS Pro

Código RS: 125-3445



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Las baterías recargables industriales RS PRO se han fabricado pensando en la calidad. Proporcionan un funcionamiento seguro y una larga vida útil. Las baterías están disponibles en diversos tipos y opciones de tensión.

Especificaciones generales

Química	NiCd
Número de celdas	3
Tamaño	AA
Ciclo de vida al 80%	700
Vida útil	2years
Frecuencia de carga durante el almacenamiento	6months
Aplicación	Iluminación de emergencia; Comercial; Industrial

Especificaciones eléctricas

Tensión nominal	3.6V
Capacidad	700mAh
Tensión de carga máxima	4.2V
Carga estándar (16h)	70mA
Carga rápida (1H)	700Ma
Tensión de funcionamiento	3,6 V a 5,6 V.
Resistencia interna (a 1000Hz)	<21m.ohm
Energía	2.56Wh

