




**GLCTE20-XL**

Corps de roulement à bride

Paliers auto-aligneurs GLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

|           |    |                |
|-----------|----|----------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron |
|-----------|----|----------------|

dimensions principale & données de performance

|                 |          |                               |
|-----------------|----------|-------------------------------|
| d               | 20 mm    | Alésage                       |
| L               | 66,5 mm  | Largeur de bride              |
| H               | 90,5 mm  | Hauteur de bride              |
| U               | 33 mm    | Hauteur totale de l'ensemble  |
| C <sub>r</sub>  | 13.600 N | Charge dyn. de base, radiale  |
| C <sub>0r</sub> | 6.600 N  | Charge stat. de base, radiale |
| C <sub>ur</sub> | 345 N    | Limite à la fatigue, radiale  |
| ≈m              | 0,47 kg  | Poids                         |

Cotes de montage

|   |         |                            |
|---|---------|----------------------------|
| J | 71,4 mm | Distance trous de fixation |
| N | 9 mm    | Trou de fixation           |
| n | 2       | Nombre de vis de fixation  |



### Dimensions

|                |        |                                                      |
|----------------|--------|------------------------------------------------------|
| A <sub>1</sub> | 17 mm  | Épaisseur de bride                                   |
| A <sub>2</sub> | 9,5 mm | Distance piste                                       |
| B <sub>1</sub> | 31 mm  | Largeur totale du collier de blocage                 |
| Q              | M6     | Taraudage de raccordement pour lubrification         |
| d <sub>3</sub> | 33 mm  | Diamètre extérieur du collier de blocage excentrique |

### information additionnelle

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1               | Nombre de logements   |
| GLCTE04         | Corps de palier       |
| GRAE20-XL-NPP-B | Désignation roulement |

### Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |