

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件



3030900
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030900>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



转换桥接件，用于桥接PTPOWER 35至ST或PT ..N端子（标称横截面积为2.5 mm²和4 mm²），
针距: 10.8 mm，位数: 2，长度: 5 mm，颜色: 红色

商业数据

订货号	3030900
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
GTIN	4055626012360
单件重量（含包装）	8.65 g
单件重量（不含包装）	8.45 g
原产地	PL

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件



3030900
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030900>

技术数据

产品属性

产品类型	转换桥接件
位数	2
针距	10.8 mm

电气特性

最大负载电流	45 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

连接数据

最大负载电流	45 A (如果用在不同的模块式接线端子上，则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	---

尺寸

宽度	17.8 mm
高度	4.8 mm
深度	56 mm
长度	4.8 mm
针距	10.8 mm

材料规格

颜色	红色 (RAL 3001)
标识材料	PA 6.6
阻燃等级，符合UL 94	V0

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件



3030900

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030900>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 转换桥接件



3030900
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030900>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn