

FILTRAZIONE PREVOST - GRUPPI DI TRATTAMENTO

Filtro regolatore con valvola manuale
- 2 moduli



Pressione max. di utilizzo
10 bar

Filtrazione (µm)
25.00

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Peso netto (Kg)
ATU VM2585100	G1/8	700	0.5 / 8.5	0.706
ATU VM2585101	G1/4	1000	0.5 / 8.5	0,48
ATU VM2585102	G3/8	3000	0.5 / 8.5	1.88
ATU VM2585103	G1/2	4500	0.5 / 8.5	1.88