



简体中文

规格书

136-8578 CT700 TRACER/TONER/CABLE TESTER



RS 商品编号	产品材质	量测之线材	辨识之状态	显示器	操作方式	电池种类
136-8578	塑料	网路线, 电话线, 同轴电缆线, 裸铜线组	正确, 断线, 短路	LED 指示灯	按钮键盘	9VDC 碱性电池



规格:

显示输出 : (LED)指示灯, 作为(信息指示)

连接型式 : (RJ45) `(BNC)之接口, (红`黑)鳄鱼夹线.

线材种类 : 网路线, 电话线, 同轴电缆线, 裸铜线组.

错误辨识 : 断线, 短路.

音频输出 : 音频输出振幅(0~5V), 讯号侦测器(最大音量:108dB).

线材长度 : 1~350 公尺 (3~1200 英尺)

电力来源 : 9VDC 碱性电池.

工作温度 : 0° to 50° C (32° to 122° F)

储存温度 : -10° to 60° C (14° to 140° F)

环境湿度 : 10 % to 90 %

产品尺寸 : 音频输出器= 104(长) x 70(宽) x 36(高) 公厘

讯号侦测器= 230(长) x 60(宽) x 28(高) 公厘

安规认证 : CE, RoHS