

CARACTERISTIQUES

- Conduit en nylon idéal pour la protection des câbles
- Le corps flexible facilite le câblage d'angle/coude
- Conception étroite

Conduit flexible en plastique noir de RS PRO 25 mm x 10 m

RS code commande : 755-9001



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

| |
|--|
| |
|--|

Caractéristiques


| | |
|------------------------|-----------------|
| Type de conduit | Souple |
| Matériau | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Matériau de revêtement | Sans revêtement |

Spécifications mécaniques

| | |
|--------------------|--------|
| Diamètre nominal | 25mm |
| Diamètre extérieur | 28,5mm |
| Diamètre intérieur | 23mm |
| Longueur | 10 mm |

Homologations

| | |
|---------------------------|--|
| Conformité/certifications | 2011/65/EU et 2015/863 |
| Normes Met | ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007 |



Unit : mm

| RS Item No. | Inch | Aφ | Bφ | C | Packing |
|-------------|------|----------|----------|-----|-------------------|
| 7559004 | 3/8" | 12.2±0.4 | 15.8±0.4 | 2.1 | 25 M / Roll / Bag |
| 7559007 | 1/2" | 16.8±0.4 | 21.7±0.4 | 2.3 | 25 M / Roll / Bag |
| 7559001 | 3/4" | 23.0±0.4 | 28.5±0.4 | 2.3 | 10 M / Roll / Bag |
| 7559010 | 1" | 28.6±0.4 | 34.4±0.4 | 2.5 | 10 M / Roll / Bag |

