

HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Lavvoltage halogen lyskilder med stiftsokkel og axial glødetråd



Applikationsområder

- Generel belysning
- Køkkenbelysning
- Læselys
- Entrébelysning
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestigefyldte anvendelser
- Kontorer, offentlige bygninger
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produkt fordele

- Strålende ECO-accentbelysning
- Betydelig mindre CO₂-udledning
- Højt lysudbytte sammenlignet med standardpærer
- Utrolig små mål giver revolutionerende nyt armaturdesign
- Godkendt til brug i åbne armaturer (iht. IEC 60598-1)
- UV-filter

Produkt egenskaber

- Gennemsnitslevetid: 4.000 timer
- 100 % dimbar
- Farvegengivelsesindeks R_a: 100



Tekniske data

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	50.00 W
Nominel spænding	12 V
Lyskilde effekt	50.00 W
Tilsvarende lampe effekt	75 W
Cos Phi (effektfaktor)	1.00
Energiforbrug	53 kWh/1000h


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	1180 lm
Farvetemperatur	3000 K
Lysfarve i henhold til EN 12464-1	varm hvid
Målt lumenstrøm	1180 lm
Farvegengivelsesindex	100
Lumenstrøm ved gennemsnitlig levetid	0.80

Lysfordeling

Opstarttid	0.0 s
Opvarmningstid (60 %)	0.00 s

Dimensioner



Product line drawing with letters

Diameter	12.0 mm
Total længde	44.0 mm
Lyspunkt center (LCL)	30.0 mm

Produktdatablad

Længde	44.0 mm
Udvendig kolbe	E12

Farver & materialer


Kviksølv indhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja

Levetid

Nominel levetid	4000 h
Målt levetid	4000 h
Antal tænd/sluk	100000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Generel Beskrivelse



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GY6.35
------------------------------	--------

Egenskaber

Brændestilling	Vilkårlig
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og Standarder

Produktdatablad

Energiklasse	B
---------------------	---

Internationale Koder

Internationalt kodesystem for lyskilder	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
Ordreference	64440 ECO 50W 1

Landespecifik information

Produktkode	METEL kode	SEG number	STK number	UK Org
4050300615936	OSRH64440ECO	8326506	4739511	-

Logistik data

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (højde x vægt x længde)	Volumen	Bruttovægt
4050300615936	HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.50 g
4050300942452	HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35	Shipping carton box 40	121 mm x 126 mm x 144 mm	2.20 dm ³	199.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Ansvarsfraskrivelse

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.