



单向节流阀

GRLA-3/8-B

产品代号: 151178

FESTO



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流阀功能，用于排气
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G3/8
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	1,450 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	970 ... 1600 l/min
环境温度	-10 ... 60 °C
授权	Germanischer Lloyd
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0.3 ... 10 bar
节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	2,300 l/min
单向节流方向上的标准额定流量: 6 -> 0 bar	1540 ... 2540 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	20 Nm
产品重量	97 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 空心螺栓	锻造铝合金
材料信息, 调节螺钉	黄铜
材料信息, 螺母	锻造铝合金
材料信息, 摆动接头	牙铸锌