

## 特点

- 30 英寸长
- 发出明亮的 2860 流明白光
- 强化透镜、用于高抗裂性
- 可定位在各种照明角度

## RS Pro light 、 100 → 260 v 交流、 24 w

RS 号: 777-8019



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

RS PRO 提供的这款固定式 LED 灯条可提供高效照明，在进行高度集中的任务和精密工作时可最大程度地减少眼疲劳。它们可放置在机器上或工作场所中，精确满足所有照明需求。

## 一般规格

灯类型	LED
轻质款式	线性固定
随附灯	是的
一体式变压器	是的
防护罩已安装	否
开关已安装	否
使用寿命	长达 40、000 小时

## 电气规格

电源插头类型	g 型 - 英国 BS1363
额定电压	100VAC 至 260Vac
功率	40W
eu 能效等级	a+
灯泡数量	22
色温	5000K

## 机械规格

长度	514mm
电缆长度	1.8m
光束角	80°

操作环境规格

温度范围	-22°C 至 140°C
------	---------------

保护类别

ip 等级	ip 65
-------	-------


认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书, ce 认证
----------	-------------------





Diagram:



RS Article No. :

MODEL	DESCRIPTION	A	B	C
777-7956	100V~240V, 1Wx6pcs 80°, EU plug	298mm	340mm	332mm
777-8000	100V~240V, 1Wx6pcs 80°, UK plug	298mm	340mm	332mm
777-7965	100V~240V, 1Wx12pcs 80°, EU plug	480mm	522mm	514mm
777-8019	100V~240V, 1Wx12pcs 80°, UK plug	480mm	522mm	514mm
777-7968	100V~240V, 1Wx22pcs 80°, EU plug	835mm	877mm	869mm
777-8012	100V~240V, 1Wx22pcs 80°, UK plug	835mm	877mm	869mm