

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA

Complémentaires

Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Couleur de la capsule	Noir
Accessoires associés	XACA..
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Vente par quantité indivisible	10
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn IEC 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II IEC 61140
Degré de protection IP	IP65 IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 EN 50102
Poids	0.01 kg

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------