


E38795



Tube protecteur pour sondes de température

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



1 1/2...3/4" clamp (34mm)



EC 1935/2004 FCM FDA

Application

Version	pour capteurs de température EL = 83 mm	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa

Données mécaniques

Poids [g]	70
Matières	inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs	G 3/8 taraudage Ø 3 mm
Raccord process	Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,38 µm
Longueur d'installation EL [mm]	38
Longueur perçage BL [mm]	83

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------