



**FLCTEY30-XL** **Corps de roulement à bride**

Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable

X-life**Information technique****Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	30 mm	Alésage
L	84 mm	Largeur de bride
H	112,5 mm	Hauteur de bride
U	32,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	19.500 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	11.300 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	480 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,68 kg	Poids

Cotes de montage

J	90,5 mm	Distance trous de fixation
N	11,5 mm	Trou de fixation
n	2	Nombre de vis de fixation

Dimensions

A ₁	22,5 mm	Épaisseur de bride
A ₂	11,4 mm	Distance piste
B	30 mm	Largeur



information additionnelle

GEHLCTE06-GG	Corps de palier
AY30-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.