

Klikkramme aluminium A4

Artikkelnummer	479623	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546735528
Emballasjeeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	359 G
Base EAN	4005546735528	Opprinnelsesland	CN



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Robuster DIN A3 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert
- Raskt og enkelt å bytte innhold takket være velprøvd klikk-åpning og stengte sideprofiler/lister.
- Lavreflekterende, UV-beständig plast front
- Slagfast bakside av polystyren
- Avrundede hjørner
- Skjulte hull for fastskruing eller oppheng (på vegg), alternativ montering med selvklebende strips
- Festealternativer for bruk i stående og liggende posisjon
- Inkl. monteringsmateriell bestående av skruer, plugg og fire selvklebende strimler

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	240
----------------------	-----

Klikkramme aluminium A4

Utvendig høyde (mm)	329
Utvendig dybde / lengde	12 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Sheet
Format (for)	A4
Orientering Format	Stående / liggende
Brand / Varemerke	DURABLE
Innvendig bredde (mm)	192
Innvendig høyde (mm)	279
Rammebredde (mm)	25
Type festeanordning	Selvklebende + skruesett
Overflater produktet kan brukes på	Forskjellige overflater
Rammen kan åpnes	ja
Leses både forfra og bakfra	Nei
Rammen ser identisk ut på begge sider	Nei
UV-bestandighet	Opp til 2 år
Antirefleks / minimerer refleksjoner	ja
Gjenbrukbar	ja
Bruksområde	Innendørs, beskyttet uteområde
Type etikett	DURAPRINT®