

特点

- 兼容各种配件
- 最大工作压力高达 22 巴
- 符合食品和药物管理局标准、适用于公认为安全的物质
- 聚四氟乙烯管道对侵蚀性和腐蚀性剂具有高耐受性
- 我们的气动管为您提供高耐磨性

RS Pro 软管、无色含氟聚合物 4mm x 1005T 系列

RS 号: 486-8901



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

无论您是要升级现有的聚氨酯管、橡胶管、GET 气动系统、还是 Visual defect 获得正确的空气软管对于稳定的压缩空气压力和用户的安全至关重要。

一般规格

颜色	无色
材料	含氟聚合物
特殊功能	高耐磨性、聚四氟乙烯管道对侵蚀性和腐蚀性剂具有高耐受性
应用	食品和工业应用

机械规格

软管内径	2.5mm
软管外径	4mm
长度	5m

操作环境规格

最大工作压力	22 bar
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	150°C

认证

合规性 / 认证 | 林业发展局 177.1550



	advantages	applications	connections
	<ul style="list-style-type: none"> - excellent resistance to chemicals and high temperature - food quality - close tolerance, 4 mm to 12 mm tube o.d. <p>in 5 m rolls: 1005T in 25 m rolls: 1025T</p>	<ul style="list-style-type: none"> - food and industrial applications 	<p>LF3600, LF3800 push-in fittings*</p> <p>stainless steel compression fittings*</p>
			* ferrules are necessary