

CARATTERISTICHE

- Numero di LED: 60 al metro
- Ampio angolo di visione: 120°
- Resina cristallina IP65
- Autoadesivo
- Opzioni colore: bianco freddo, bianco caldo, bianco naturale, rosso, verde, blu e giallo
- Sono disponibili opzioni IP20

Striscia di LED bianchi RS Pro 1m 12V

Codice RS: 855-5933



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

La serie LS è una famiglia di strisce LED flessibili di 1 m e 5 m. Disponibili in una vasta gamma di opzioni di colore, queste strisce LED flessibili sono dotate di un retro autoadesivo per un facile fissaggio in posizione. La loro flessibilità consente loro di adattarsi a forme diverse, seguendo curve e angoli

Specifiche generali

Colore/i LED	Bianco
Numero di LED per metro	60
Flessibile/rigido	Flessibile
Chip LED	SMD3528 60LED/M
Applicazioni	Cucine, bagni, Automotive, Segnaletica, illuminazione di guida, illuminazione per porte, architettura, illuminazione per impieghi generali

Specifica colore

Colore	Tonalità	Flusso luminoso tipico (lm/m)
Bianco freddo	5500K - 7000K	550lm/m
Bianco	4000K - 4500K	450lm/m
Bianco caldo	2700K - 3200K	400lm/m

Specifiche elettriche

Tensione nominale	12 V c.c.
Corrente nominale	400mA
Potenza per metro	4.8W/m

Specifiche meccaniche


Lunghezza striscia	1m
Larghezza striscia	10mm
Apertura del fascio	120°

Categoria di protezione


Classe IP	IP65
-----------	------

Omologazioni


Conformità/certificazioni	RoHS
---------------------------	------



FLEXIBLE LED LIGHTING STRIPS



Colour	Colour Temp (White only)	Light Output Lumens/m	Part Number
Cool White	5500 -7000K	550	LSCW6121MIP65RS
White	4000 -4500K	450	LSNW6121MIP65RS
Warm White	2700 -3200K	400	LSWW6121MIP65RS
Red	N/A	240	LSR6121MIP65RS
Green	N/A	350	LSG6121MIP65RS
Blue	N/A	40	LSB6121MIP65RS
Yellow	N/A	150	LSY6121MIP65RS



S