

# UWA 182/52 - 安装适配器

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2938235>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

通用型壁挂式适配器，实现振动环境中设备的安全安装。设备直接拧接至安装面上。将通用壁挂式适配器安装在顶部/底部。



## 产品描述

材料：2.5mm钢(St 1203)，尺寸：厚52mm，高182mm，直接将以下电源安装到面板上：- QUINT-PS...，QUINT-DC-UPS...和QUINT BUFFER...，TRIO-PS/1AC/ 10+20A，TRIO-PS/3AC/...

## 商业数据

订货号	2938235
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMPQZ9
产品关键代码	CMPQZ9
目录页面	页码311 (C-4-2019)
GTIN	4046356051156
单件重量（含包装）	216.3 g
单件重量（不含包装）	208 g
原产地	DE

# UWA 182/52 - 安装适配器

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2938235>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	组装适配器
产品系列	安装材料
应用	安装在水平面上

### 尺寸

宽度	52 mm
高度	182 mm
深度	9 mm

### 材料规格

外壳材料	钢，粉末涂层
------	--------

### 安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

# UWA 182/52 - 安装适配器

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2938235>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27370419
ECLASS-13.0	27370419

### ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# UWA 182/52 - 安装适配器

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2938235>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

不适用, 无电气和电子设备

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO<sub>2</sub>e 千克

4.492千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)