

操作器

46-

2231.4FK0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2231.4...>

您的产品:



46-2231.4FK0.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 35 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	银色
前挡圈材质:	铝

安装

设计:	平面的
安装开孔:	Ø 30.5 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	白色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	发光
灯罩形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的

电气特性

防护等级:	I
-------	---

机械特性

开关动作:	自复位
-------	-----

机械寿命: 1 百万次RCC/RPB
拧紧力矩: 2 ... 3 Nm (17.7 ... 26.6 Lb-in)
重量: 0.035 kg

环境条件


正面IP等级: IP65
IK前端保护: IK04
工作温度: - 25 °C ... + 55 °C
抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)
耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)
耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证: CSA, UL
符合标准: CE
REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
标准: CSA C22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述: 操作器, Ø 30.5 mm, Ø 35 mm, 平面的, 发光, 白色, 塑料, 透明的, 圆形, 银色, 铝, 自复位, IP65, IK04
外壳颜色: 黑色
外壳材质: 塑料
最大开关单元的数量: 6
安装开孔:



外形尺寸:

