




Tube protecteur pour sondes de température

PROTECTIVE TUBE FOR TA



EC 1935/2004 FCM FDA Hygienic Cleanable

Application		
Version	pour capteurs de température TA34xx, TAA431, TAD191	
Tenue en pression	300 bar	30 MPa
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	53
Données mécaniques		
Poids	[g]	172,9
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Couple de serrage	[Nm]	30...50
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité Ø 8,2 mm	
Raccord process	G 1/2 filetage extérieur cône d'étanchéité	
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide	Ra < 0,6 µm	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	