

Teal

Gant à usage unique, 100 % nitrile, sans poudre, 240 mm de long, 0,12mm d'épaisseur


Gant nitrile à usage unique haute performance, non poudré . Double certification (industrielle et médicale), extrêmement solide et plus résistant aux produits chimiques et à la perforation que les gants ordinaires.

Caractéristiques

- ▲ 100 % nitrile de qualité supérieure
- ▲ Épaisseur de la paume 0,12mm (5 mil)
- ▲ Haute résistance à la pénétration et aux projections de nombreux produits chimiques
- ▲ Chloré à l'intérieur pour offrir plus de confort et réduire les frottements lors de l'enfilage
- ▲ Sans poudre, sans latex, non stérile, NQA 1,5
- ▲ Approuvé pour la manipulation des aliments
- ▲ Double marquage: EPI et médical
- ▲ Conforme au dispositif médical (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455



Certifications



Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Produits chimiques
- ▲ Éducation et recherche
- ▲ Production alimentaire
- ▲ Secteur médical
- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Industrie pétrolière et gazière

Applications

- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Manutention et conditionnement de produits chimiques
- ▲ Préparation et manutention d'aliments
- ▲ Analyse en laboratoire

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Teal

Gant à usage unique, 100 % nitrile, sans poudre, 240 mm de long, 0,12mm d'épaisseur

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Nitrile
	Revêtement:	Sans revêtement
Couleur	Bleu sarcelle	
Style de manchette	Perlée	

Informations de commande

XS	SKYTEAL0	Nombre d'articles par boîte 10 x Boîte de 100
S	SKYTEAL1	
M	SKYTEAL2	
L	SKYTEAL3	
XL	SKYTEAL4	
XXL	SKYTEAL5	

Informations supplémentaires

Légende des certifications


ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité


ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne


ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747