

Fiche technique du produit

Spécifications



OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - PVC 5m

XZCPV11V12L5

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 5 broches
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	5 x 0,34 mm ²
Isolement	PVC
[Ue] tension assignée d'emploi	60 V CA 75 V CC
Courant nominal (In)	3 A
Résistance de contact	5000 μΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids du produit	0,201 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP67 IP65
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	193,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,161 kg


Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions



L : Longueur de câble


Fiche technique du produit

XZCPV11V12L5

Schémas de raccordement

Raccordements et schémas

Connecteurs



BU : Bleu
BN : Marron
BK : Noir
GY : Gris
BK/WH : Noir/Blanc

Remplacement(s) recommandé(s)