


Han Modular frame 6 hood 2 module A-B (H)



图片仅用于说明。请参考产品描述。

标识

| | |
|------|---|
| 类别 | 附件 |
| 系列 | Han-Modular [®] |
| 附件种类 | 铰链式框架 |
| 附件介绍 | 用于2个模块 A ... B |
| 特点 | PE 导体截面积 (电源侧) 4 ... 10 mm ² PE 导体截面积 (信号侧) 1 ... 2.5 mm ² |

版本

| | |
|----|-----|
| 尺寸 | 6 B |
|----|-----|

技术参数

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 剥线长度 | 8 ... 10 mm |
| 拧紧力矩 | 0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4 |
| Recommended screw driver | PH2 |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
| 插拔次数 | ≥500 |

材料特性

| | |
|------------|-----|
| 材料 | 压铸锌 |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |



材料特性

| | |
|------------------|-----|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |

规格和认证

| | |
|----------|--------------------------|
| 规格 | IEC 60664-1 IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 |
| 认证 | DNV GL |

商业数据

| | |
|-------------|-----------------------|
| 包装尺寸 | 2 |
| 净重 | 48.85 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
| GTIN | 5713140020344 |
| eCl@ss | 27440206 工业插头连接器接触插入物 |
| ETIM | EC002312 |
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |