

### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de signalisation à distance
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant assigné d'emploi	0,017 A at 230 V, CA 50 Hz
Pas de 9 mm	2



### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID Wiser Wiser Energy EM5
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Kit enfichable (haut) Borniers à vis-étrier (bas)

### Environnement

Normes	EN/CEI 61008
Degré de protection IP	IP20
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...40 °C

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
RoHS exemption information	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.