

## R9PFC606

Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A -  
courbe C - peignable



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP DM
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Fonction de l'appareil	Distribution
Nombre de pôles	1P + N
Nombre de pôles protégés	1
Position du pôle neutre	Gauche
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	6 A à 30 °C se conformer à EN/CEI 60898
Type de réseau	CA
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
Normes	EN/CEI 60898-1
Certifications du produit	CE
Labels qualité	NF

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In CA
Classe de limitation	3 se conformer à EN/CEI 60898-1
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	76 mm
Couleur	Blanc RAL 9003
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	20000 cycle 230 V CA 50 Hz <= 16 A se conformer à EN/IEC 60898-1
Mode de raccordement	Bornes type tunnel, haut ou bas rigide fil(s) Bornes type tunnel, haut ou bas souple fil(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm (haut ou bas)
Protection fuite à la terre	Sans

### Environnement

degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529 IP40 pour boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
degré de pollution	2 se conformer à EN/CEI 60898-1

tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
humidité relative	95 % ( 55 °C )
température de fonctionnement	-25...40 °C
température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1735 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------