


Han B Protect Cover Die Cast for Hood PG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 30 024 5422
规格	Han B Protect Cover Die Cast for Hood PG
浩亨电子目录	https://harting.com/09300245422

标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han [®] B
附件种类	保护盖
附件介绍	用于上壳 带固定绳

版本

尺寸	24 B
锁定类型	双锁扣
Han-Easy Lock [®]	有

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12

材料特性

材料 (上壳/底座)	金属
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	聚碳酸酯 (PC)
	不锈钢
颜色 (锁扣)	RAL 7037 (土灰)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 编号	16ca3004-52e6-46fa-bf13-9c1e1b30f813
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

商业数据

包装尺寸	1
净重	100 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140047952
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467