



Protection coupure

KRYTECH 832

Risque très élevé - ISO E



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
NIVEAU E

EN 388



4X43E

EN 407



X1XXXX

ISO 13997
24.3 N (2477 g)

CATÉGORIE 2

Dexterité EN ISO
21420: 5/5



La protection idéale pour la manipulation de pièces lourdes et acérées en milieu gras

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Protection thermique

- Excellente isolation thermique de la main



Confort

- Confort optimal grâce à la forme anatomique du gant et à la souplesse des matériaux



Durabilité

- Durée de vie prolongée face à des métaux à surfaces acérées/irregulieres



Productivité

- Sécurité de préhension en milieu huileux grâce au revêtement cuir



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Lavabilité

- Nettoyage à sec : jusqu'à 5 fois, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets

INDUSTRIES

- Industrie automobile

APPLICATIONS

- Coupe de feuillards, Découpage de feuillards (au plasma)
- Manipulation de pièces en sortie de presse
- Manipulation de tôles
- Manipulation de pièces ou de tôles ébarbées
- Travail des métaux



Protection coupure

KRYTECH 832

Risque très élevé - ISO E

(LÉGENDES)

EN388		DANGERS MÉCANIQUES	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
4	X	4	3 E
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
			Protection contre les chocs (optionnel)
			Résistance à la coupure selon ISO 13997
			Résistance à la perforation
			Résistance au déchirement
			Résistance à la coupure
			Résistance à l'abrasion
EN407		DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)	
		NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)	
X	1	X	X X X
0-4	0-4	0-4	0-4 0-4 0-4
			Résistance aux grosses projections de métal en fusion
			Petites projections de métal fondu
			Résistance à la chaleur radiante
			Résistance à la chaleur convective
			Résistance à la chaleur de contact
			Propagation de flamme

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité
Jauge	10
Finition extérieure	Revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce / index
Caractéristique manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris
Longueur (cm)	24-27
Tailles	8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/sachet 12 paires/boîte 72 paires/carton
-----------	---

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0135
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE