

Cavo CAN 2,0 m (D-Sub da spina a presa)



Il cavo CAN è ideale per il collegamento di componenti CAN e CAN FD. È lungo 2,0 m, schermato e con fili intrecciati.

Il cavo può essere utilizzato anche per bus CAN FD.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Tutti i pin collegati (1 a 1)
- Lunghezza 190 cm (cavo); lunghezza totale 200 cm
- Da spina D-Sub a 9 pin a presa D-Sub a 9 pin
- Cavo schermato

NUMERO D'ORDINE	1.04.0076.00180
Connettore CAN	D-Sub a 9 pin, da spina a presa
Assegnazione pin	1 a 1
Resistenza contatti	10 mOhm
Tensione di test	800 V
Tensione nominale	350 V
Gamma di temperatura	Da 0 °C a 70 °C
Lunghezza	200 cm

ASSEGNAZIONE DEI PIN

1	brown	1
2	red	2
7	orange	7
3	yellow	3
4	green	4
5	blue	5
6	purple	6
8	grey	8
9	black	9
Shield		Shield

DISEGNO TECNICO

