


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Reconditionné -Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 compo. IP55 IK07 gris

MUR35110W

 Cette option circulaire permet d'éviter 0.144 kg de CO<sub>2</sub> par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl                   |
| Type de produit ou équipement | Boîte de protection           |
| Compatibilité de gamme        | Altira adaptateur de fixation |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7016)         |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil                           | Affleurant<br>Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de plaque                                  | Couvercle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matière                                         | PP (polypropylène)<br>PC (polycarbonate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur                                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                         | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                                                |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP                         | IP55                                                 |
| Tenue aux chocs IK                             | IK06                                                 |
| Tenue à la flamme                              | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...40 °C                                           |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -25...55 °C                                          |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,5 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 35 g    |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 7,7 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 16 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 39,3 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 460 g   |
| Type d'emballage 3             | S04     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm   |
| Poids de l'emballage 3         | 3,52 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire | 0.1 kg CO2 eq. |
|----------------------------------------------------------|----------------|

## Use Better



### Matières et Substances

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Numéro SCIP          | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13                          |
| Directive UE RoHS    | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|         |     |
|---------|-----|
| Reprise | Oui |
|---------|-----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Checked &  
repacked by

