

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块

2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

VARIOFACE接口模块，带插拔式连接，用于8通道，为每通道信号提供1个负电源连接端子



商业数据

订货号	2904283
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CK2121
产品关键代码	CK2121
目录页面	页码518 (C-5-2019)
GTIN	4046356813709
单件重量（含包装）	117 g
单件重量（不含包装）	118.4 g
原产地	US

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块

2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	14
通道数目	8

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
供电电压的最大总电流	3 A (每字节)
额定过电压	0.6 kV

所支持的控制器 SIEMENS S7-1500

适用的I/O卡件	6ES7521-1BH00-0AB0
	6ES7521-1BH10-0AA0
	6ES7521-1BH50-0AA0
	6ES7521-1BL00-0AB0
	6ES7521-1BL10-0AA0
	6ES7521-1BP00-0AA0 (Sinking mode)
	6ES7522-1BH00-0AB0
	6ES7522-1BH01-0AB0
	6ES7522-1BL00-0AB0
	6ES7522-1BL01-0AB0
	6ES7522-1BL10-0AA0
	6ES7522-1BP00-0AA0
	6ES7522-1BP50-0AA0
	6ES7523-1BL00-0AA0
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DI32 (Sinking mode)/DQ32)

所支持的控制器 ABB S800 I/O

适用的I/O卡件	DI814
	DO810
	DO840

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix

适用的I/O卡件	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IN16

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块

2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>



	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E

所支持的控制器 GE-FANUC RX3i

适用的I/O卡件	IC694MDL754
	IC694MDL660

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200

适用的I/O卡件	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC L

适用的I/O卡件	LX41C4
	LX42C4
	LY41NT1P
	LY42NT1P
	LY41PT1P
	LY42PT1P

所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q

适用的I/O卡件	QX81
	QY81P
	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QX71
	QX72
	QY41P
	QY42P
	QY71
	QH42P
	QX82
	QX82-S1
	QY82P

所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M

适用的I/O卡件	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块



2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

6ES7323-1BL00-0AA0

所支持的控制器 SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

适用的I/O卡件

DDI 353

DDI 853

DAI 453

DDO 353

连接数据

现场侧

连接方式

直插式连接

剥线长度

8 mm

刚性导线横截面

0.14 mm² ... 2.5 mm²

柔性导线横截面

0.14 mm² ... 2.5 mm²

可连接导向横截面 AWG

26 ... 14

控制系统侧

连接方式

IDC/FLK 针脚排

连接量

1

位数

14

针距

2.54 mm

信号处理

状态显示

无

状态显示

否

尺寸

产品尺寸

宽度

52 mm

高度

72.1 mm

深度

56 mm

材料规格

颜色

灰色 (RAL 7042)

阻燃等级, 符合UL 94

V0

外壳绝缘材料

聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)

-20 °C ... 50 °C

环境温度 (存放/运输)

-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程

IEC 60664

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块



2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

	DIN EN 50178
--	--------------

安装


安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

图纸

电路图



VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块



2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

 CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

 CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	26 - 14	-

cULus认证				
----------------	--	--	--	--

cCSAus				
---------------	--	--	--	--

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块



2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC - 无源模块



2904283

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904283>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn