


E10820



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Protection contre les surcharges	oui; (VDR)	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Poids	[g]	73,7
Dimensions	[mm]	30 x 15 x 39
Matières	TPU	
Matière du corps	TPU	
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Accessoires

Fourniture

vis: 1

étiquette: 1


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type B standard industriel, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

