

# ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201812>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

基座卡扣，DIN导轨安装，带弹簧



## 优势

- 能轻松实现壳体模块的DIN导轨安装

## 商业数据

订货号	2201812
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	ACHEBZ
产品关键代码	ACHEBZ
GTIN	4046356912600
单件重量（含包装）	4.51 g
单件重量（不含包装）	4.51 g
原产地	CN

# ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201812>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	底座锁扣
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-IO
产品系列	ME-IO

### 尺寸

宽度	17.5 mm
高度	35.47 mm
深度	6.5 mm

### 材料规格

颜色	银色
外壳材料	钢，镀锡

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

# ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201812>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - 底座锁扣



2201812

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2201812>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)