**KS20-PP**

Douille à billes


Douille à billes KS..-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Size code 20

Seal PP Sealed

KS16, 20
KSO16, 20

dimensions principale & données de performance

F_W 20 mm Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes

D 32 mm Diamètre extérieur

L 45 mm Longueur

C min 1.780 N Capacité de charge dyn.

C 0 min 1.600 N Capacité de charge stat.

C max 2.200 N Capacité de charge dyn.

C 0 max 2.310 N Capacité de charge stat.

≈m 0,05 kg Poids

Cotes de montage

L 2 31,2 mm

H13 Tolérance

B L2 1,6 mm

D N 30,7 mm

N 1 3 mm

N 4 3 mm

8 Nombre de rangées de billes