

CARACTERISTIQUES

- 30" de long
- Émet une lumière blanche brillante à 2860 lumens
- Lentille renforcée pour une haute résistance aux fissures
- Peut être positionné dans divers angles d'éclairage

Lampe de machine à LED de RS Pro, 100 → 260 V c.a., 24 W

RS code commande : 777-8019



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette barrette de LED fixe de RS PRO fournit un éclairage efficace, minimisant la fatigue des yeux lors de tâches à forte concentration et du travail de précision. Elles peuvent être placées sur des machines ou dans des lieux de travail pour offrir un excellent éclairage exactement là où il est nécessaire.

Caractéristiques

Type de lampe	LED
Type de lumière	Fixe linéaire
Lampe fournie	Oui
Transformateur intégré	Oui
Protection installée	Non
Interrupteur fixé	Non
Durée de vie	Jusqu'à 40 000 heures

Spécifications

Type de fiche mâle secteur	Type G - BS1363 britannique
Tension nominale	100 à 260 V c.a.
Puissance	40W
Indice de rendement énergétique de l'UE	A+
Nombre d'ampoules	22
Température de couleur	5000K

Spécifications mécaniques

Longueur	514mm
Longueur de câble	1.8m
Angle de faisceau	80°

Spécifications de l'environnement de

Plage de températures	-22 à 140 °C.
-----------------------	---------------

Catégorie de protection

Indice IP	IP 65
-----------	-------


Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS, homologué CE
---------------------------	---





Diagram:



RS Article No. :

MODEL	DESCRIPTION	A	B	C
777-7956	100V~240V, 1Wx6pcs 80°, EU plug	298mm	340mm	332mm
777-8000	100V~240V, 1Wx6pcs 80°, UK plug	298mm	340mm	332mm
777-7965	100V~240V, 1Wx12pcs 80°, EU plug	480mm	522mm	514mm
777-8019	100V~240V, 1Wx12pcs 80°, UK plug	480mm	522mm	514mm
777-7968	100V~240V, 1Wx22pcs 80°, EU plug	835mm	877mm	869mm
777-8012	100V~240V, 1Wx22pcs 80°, UK plug	835mm	877mm	869mm