

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ZCKY71

OsiSense ZCKY - levier inter. de pos. - à lyre à galets 1 piste - -40°C

Statut commercial : Commercialisé



ZCK Y71

### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKY
Accessoires associés	XCKJ
Tête à associer	ZCKE09
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Lyre avec galets à position maintenue bouton maintenu thermoplastique (1 piste)
Type d'approche	Approche latérale

### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came spéciale
Ouverture positive	Sans

### Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C pour basse température -25...70 °C pour standard
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C pour basse température -40...70 °C pour standard
Caractéristique d'environnement	Basse température Standard

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0903 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

---

Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
---------------------------------------	--

---

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---