

Données techniques

**Stock n° : 121-7825, 121-7826, 121-7827**


**Socles RS Pro pour relais de puissance miniature**



### **Caractéristiques techniques :**

- Fourni avec un clip de fixation métallique
- Adapté à 121-7804, 121-7806, 121-7807, 121-7808, 121-7809, 121-7810, 121-7811, 121-7812, 121-7813, 121-7814, 121-7815, 121-7816, 121-7817, 121-7818, 121-7819, 121-7820, 121-7821, 121-7822, 121-7823, 121-7824
- 121-7825 – Relais 2 pôles  
121-7826 – Relais 3 pôles  
121-7827 – Relais 4 pôles

Stock RS n°	121-7825	121-7826	121-7827
Caractéristiques	2P	3P	4P
Charge nominale	Courant 16 A		
	Tension 300 V		
Résistance diélectrique	Entre bobine et contact : 4000 V/S		
	Entre contacts 2500 V/S		
Couple de serrage maxi	1,2 Nm		
Taille des fils	20-14 AWG / 0,5-2,5mm <sup>2</sup>		
Température ambiante	-40 ~ +85°C		
Poids de l'unité	46 g	62 g	78 g
Accessoires	Clip de fixation métallique		
Certification			

**Dimensions**

**Schéma de branchement**
