


产品参数表

规格



Analogue input cartridge, Modicon M241, hoisting 1 analog

TMC4HOIS01

主要信息

产品系列	Modicon M241
产品类型	模拟输入卡槽
应用领域	起重应用
产品适用范围	Modicon M241C
模拟量输入数量	2

补充信息

模拟量输入类型	电流 4...20 mA 电流 0...20 mA 电压 0...10 V
模拟量输入分辨率	16 位
LSB 值	1 mV电压 0...10 V 2 µA电流 0...20 mA 2 µA电流 4...20 mA
采样期间	10 ms
绝对准确度误差	+/- 0.2 % 满量程 at 25 °C
温度偏差	+/- 0.006 %FS/°C
重复精度	+/- 0.2 %FS
非线性	+/- 0.05 %FS
串音	80 dB
电缆型号	带屏蔽双绞线
电气连接	1 1.5 mm² 1个弹簧接线端子 和 3.81 mm 调整 用于输入与供电
Maximum cable distance between devices	带屏蔽双绞线: <30 m 适用 输入
隔离	输入与内部逻辑之间 在...上 500 V DC 输入之间无隔离
电源电压范围	20.4...28.8 V
本地信号指示	1 个LED (绿色) for PWR:
高度	50 mm
深度	21 mm
宽度	34 mm
净重	0.055 kg
可允许连续过载	40 mA, 模拟量输入类型: 电流 30 V, 模拟量输入类型: 电压

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

输入阻抗	<= 250 Ω 电流 >= 1 MΩ 电压
------	---------------------------

环境

抗瞬时断电	10 ms
-------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	3.0 cm
Package 1 Weight	74.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	400
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	29.7 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明



RoHS/REACH

健康安全绩效

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息