



Presentazione

Gamma	Actassi
Product	Pannello guida 19" per cavi di permutazione
Colour	Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio scuro (RAL 7016)
Attrezzature fornite	2 quick fix per montanti 19" 4 anelli apribili

Caratteristiche tecniche

Rack unit	2U
Materiale	Foglio di lamiera: DC01 1,2 mm Parte in plastica: PA66 GF20 Parte in plastica: PC
Larghezza	484 Mm 0,48 m
Altezza	0,089 M 89 mm
Profondità	100 Mm 0,100 m
Peso netto	0,7000 Kg 0,7 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C 14...131 °F
Norme di riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio